

Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 2, Tip: 91



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483810 91
GTIN	2050001046734
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ± 2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od $\varnothing 1,5$ mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, pri večjih premerih pa 70 mm.

Točnost 2: \varnothing merilnega trna $\pm 0,002$ mm.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

Kalibriranje: S18

Območje nazivne mere: 1 - 10 mm

Korak: 0,1 mm

Število kontrolnih trnov: 91

Tehnični opis

Korak	0,1 mm
Območje nazivne mere	1 - 10 mm
Število kontrolnih trnov	91

Standard	DIN 2269
Kakovost	2
Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Jeklo za šablone
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S18
Vrsta izdelka	Merilni trn

Storitve

Kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 91	018381 91
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Garnitura merilnih trnov Vsebina garniture 91	019680 91
DAkKS-kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 91	020890 91
Kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 91	020880 91