



Precizna pila Habilis Celotna dolžina 215 mm, SH 00 / DH 1, Tip: 3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 527060 3 |
| GTIN | 613548056226 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Oblika in presek pil sta podobna iglastim pilam, vendar z **močnim, kovanim** 4-kotnim ali 6-kotnim **nasadilom** in **večjim presekom**.

Ni potreben dodaten ročaj.

Uporaba:

Pile so zaradi vitke in koničaste oblike zlasti primerne za orodjarstvo in izdelavo kalupov.

Precizne pile Habilis omogočajo **večje obdelovalne sile** kot iglaste pile.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Opis oblike | polokrogla |
| Površine pile | 2 |
| Presek | 12,2×3,4 mm |
| Celotna dolžina | 215 mm |
| Švicarski nasek | 00 |
| ustreza nemškemu naseku | 1 |
| Značilnost blagovnega imena | SH 00 / DH 1 |
| vklj. z ročajem za pilo | ne |
| Ročaj za pilo ni potreben | ne |
| Vrsta izdelka | Precizne pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |