



Precizna pila Habilis Celotna dolžina 215 mm, SH 1 / DH 3, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	527070 4
GTIN	613548056295
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Oblika in presek pil sta podobna iglastim pilam, vendar z **močnim, kovanim** 4-kotnim ali 6-kotnim **nasadilom** in **večjim presekom**.

Ni potreben dodaten ročaj.

Uporaba:

Pile so zaradi vitke in koničaste oblike zlasti primerne za orodjarstvo in izdelavo kalupov.

Precizne pile Habilis omogočajo **večje obdelovalne sile** kot iglaste pile.

Tehnični opis

Celotna dolžina	215 mm
Opis oblike	okrogla
Presek	6,5 mm
Švicarski nasek	1
ustreza nemškemu naseku	3
Značilnost blagovnega imena	SH 1 / DH 3
Vrsta izdelka	Precizne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		

Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	pogojno primerno