

Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 1, Tip: 100



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483801 100
GTIN	2050001056993
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ± 2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od $\varnothing 1,5$ mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, pri večjih premerih pa 70 mm.

Točnost 1: \varnothing merilnega trna $\pm 0,001$ mm.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

Kalibriranje: S18

Območje nazivne mere: 5,05 - 10 mm

Korak: 0,05 mm

Število kontrolnih trnov: 100

Tehnični opis

Korak	0,05 mm
Število kontrolnih trnov	100
Območje nazivne mere	5,05 - 10 mm

Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Jeklo za šablone
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S18
Vrsta izdelka	Merilni trn

Storitve

Kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 100	018381 100
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Garnitura merilnih trnov Vsebina garniture 100	019680 100
Kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 100	020880 100
DAkKS-kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 100	020890 100