

**RENISHAW****Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 40 mm, Ø krogle D: 4mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 494224 4      |
| GTIN                  | 2050000973505 |
| Razred artikla        | 49F           |

**Opis****Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

**Napotek:**

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

**Tehnični opis**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material držala           | Karbidna trdina |
| Ø krogle D                | 4 mm            |
| Masa                      | 2,04 g          |
| Ø držala S                | 2 mm            |
| efektivna delovna dolžina | 40 mm           |
| Dolžina L                 | 40 mm           |
| Priključni navoj          | M2              |
| Material konice           | Rubin           |
| Vrsta izdelka             | Tipalo          |

**Pribor**

|   |           |
|---|-----------|
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm | 494214 20 |
|---|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| 5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5      | 494219 M2/5  |
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm | 494214 30    |
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm | 494214 40    |
| Adapter Tip M3/M2                           | 494218 M3/M2 |
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm | 494214 10    |
| Garnitura za čiščenje tipala                | 494240       |