



Precizna iglasta pila VALTITAN celotna dolžina 180 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	527570 6
GTIN	613548045640
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljive iglaste pile z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine **1200 HV**. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom in pile lahko očistimo kar z lahкими udarci ob leseno površino.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tehnični opis

Opis oblike	trikotna
Presek	4,2 mm
Površine pile	3
Celotna dolžina	180 mm
Švicarski nasek	2
ustreza nemškemu naseku	3
Značilnost blagovnega imena	SH 2 / DH 3
vklj. z ročajem za pilo	ne
Vrsta izdelka	Precizne iglaste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	primerno

Pribor

Hitrovpensalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2
Hitrovpensalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3