

**Precizna iglasta pila VALTITAN Celotna dolžina 180 mm, SH 0 / DH 1, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	527550 6
GTIN	613548045626
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

**Visoko zmogljive iglaste pile** z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine **1200 HV**. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom in pile lahko očistimo kar z lahкими udarci ob leseno površino.

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Tehnični opis**

Presek	4,2 mm
Opis oblike	trikotna
Celotna dolžina	180 mm
Površine pile	3
Švicarski nasek	0
ustreza nemškemu naseku	1
Značilnost blagovnega imena	SH 0 / DH 1
vklj. z ročajem za pilo	ne
Vrsta izdelka	Precizne iglaste pile

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	primerno

---

## Pribor

Hitrovpensalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3
Hitrovpensalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2