




Brusna pila – plemeniti korund, trikotna, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 100X13M

558515 100X10 F

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 558515 100X13M |
| GTIN | 9003172580111 |
| Razred artikla | 53Y |

Opis

Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **jeklo** (kaljeno) in zlitine s povišano natezno trdnostjo. Zaradi žilavosti te brusne pile odlikuje **velika trdota robov** in visoka **učinkovitost**.

Napotek:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-------------|
| Širina | 13 mm |
| Dolžina | 100 mm |
| Zrnatost | 180 |
| Stopnja preciznosti | polfina |
| Barva | roza |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Oblika | trikotna |
| Vrsta izdelka | Brusne pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | pogojno primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |