

**Precizna iglasta pila celotna dolžina 160 mm, SH 1 / DH 2, Tip: 8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 527240 8 |
| GTIN | 613548047095 |
| Razred artikla | 53B |

Opis**Izvedba:**

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = $\frac{1}{2}$ dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.

Za hitrovpeljalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Napotek:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050 – 527070.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------------|
| Celotna dolžina | 160 mm |
| Opis oblike | nožasta |
| Presek | 5,4 × 1,5 mm |
| Površine pile | 2 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Švicarski nasek | 1 |
| ustreza nemškemu naseku | 3 |
| Značilnost blagovnega imena | SH 1 / DH 2 |
| Vrsta izdelka | Precizne iglaste pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3 | 519700 3 |
| Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2 | 519700 2 |