



Precizna iglasta pila VALTITAN Celotna dolžina 180 mm, SH 0 / DH 1, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	527550 1
GTIN	613548045534
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljive iglaste pile z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine **1200 HV**. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom in pile lahko očistimo kar z lahкими udarci ob leseno površino.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tehnični opis

Površine pile	4
Presek	6,0 × 1,3 mm
Celotna dolžina	180 mm
Opis oblike	ploščata s topim koncem
Švicarski nasek	0
ustreza nemškemu naseku	1
Značilnost blagovnega imena	SH 0 / DH 1
vklj. z ročajem za pilo	ne
Vrsta izdelka	Precizne iglaste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	primerno

Pribor

Hitrovpensalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3
Hitrovpensalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2