

Brusna pila – silicijev karbid (zelena), okrogli, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 100X10M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558635 100X10M
GTIN	4260496530740
Razred artikla	56Z

Opis

Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **karbidno trdino, neželezne kovine, steklo, keramiko in porcelan**. Material z **veliko trdoto** in izrazitim učinkom **samodejnega ostrenja**.

Napotek:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Tehnični opis

Širina	10 mm
Dolžina	100 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Zrnatost	180
Barva	zelena
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Oblika	okrogli
Vrsta izdelka	Brusne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		