

## Brusna pila – silicijev karbid (zelena), pravokotna, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 150X16M



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558625 150X16M
GTIN	4260496530504
Razred artikla	56Z

### Opis

#### Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje** in **posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **karbidno trdino, neželezne kovine**, steklo, keramiko in porcelan. Material z **veliko trdoto** in izrazitim učinkom **samodejnega ostrenja**.

#### Napotek:

**Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.**

### Tehnični opis

Dolžina	150 mm
Zrnatost	180
Širina	16 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Barva	zelena
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Oblika	pravokotna
Vrsta izdelka	Brusne pile

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		