



Precizna rebrasta pila, polfina dolžina 180 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 764



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	528300 764
GTIN	613548076897
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Surovci **preciznih švicarskih rebrastih pil** so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota **65 – 66 HRC**. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

Številka naseka: 25 cm

Tehnični opis

Presek	9,2 × 3,6 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Švicarski nasek	2
ustreza nemškemu naseku	2
Številka naseka	25 cm
Celotna dolžina	180 mm
Značilnost blagovnega imena	SH 2 / DH 2
Vrsta izdelka	Precizne rebraste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		