



Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D91 (fina), Tip: 11



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 529210 11 |
| GTIN | 4007220016930 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Surovci za te iglaste pile so kovani iz specialnega jekla in brušeni. Diamantni prah enake zrnatosti je enakomerno razporejen po površni in galvansko utrjen. Enakomerna diamantna obloga in izjemna trdota diamanta zagotavljata najboljše rezultate piljenja. **Celotna dolžina pile = 140 mm**; Dolžina diamantne obloge = 70 mm; držalo $\varnothing = 3$ mm.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo odrezanih, izsekanih ali stiskanih obdelovancev iz **kaljenega jekla** ali **karbidne trdine**. Tudi za obdelavo **stekla, keramike** itd. Pilite **manjšo pritiskno silo**, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.

Zrnatost:

Fina zrnatost **D 91**

Dodatni pribor:

Hitrovpenski ročaj za te pile nadete pod art. 519700.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------------|
| Opis oblike | ovalna |
| Presek z oblogo | 5,0x2,2 mm |
| Dolžina obloge | 70 mm |
| Brusno sredstvo | Diamant |
| Kratica za brusno sredstvo | D |
| Zrnatost | D91 |
| vklj. z ročajem za pilo | ne |
| Vrsta izdelka | Iglasta pila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| Karbidna trdina | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Hitrovpjalni ročajza iglaste pile Tip 3 | 519700 3 |
| Hitrovpjalni ročajza iglaste pile Tip 2 | 519700 2 |