

**Gladilni kamen, originalni Arkansas (bel), zrnatost 8000, v lesenem etuiju,  
Dolžina × širina: 100X40mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558830 100X40
GTIN	4037073000596
Razred artikla	56Z

### Opis

**Izvedba:**

Naravni kamen (originalni Arkansas) iz fino zrnatega kvarcita, zelo čvrsti robovi. Za najbolj fine površine in brušenje brez zarobkov. Zrnatost 5000 (predhodno brušenje), zrnatost 8000 (poliranje).

**Uporaba:**

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje. **Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.**

**Napotek:**

Majhen dodatek olja podaljšuje življenjsko dobo in povečuje ostrino.

### Tehnični opis

Širina	40 mm
Stopnja preciznosti	Poliranje
Dolžina	100 mm
Zrnatost	8000
Višina	12 mm

Brusno sredstvo	Arkansas-kvarcit
Pakiranje	Leseni etui
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		