

**Nasadni ključi z zglobom, Zev ključa: 24 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622800 24
GTIN	8014230038674
Razred artikla	63P

Opis**Izvedba:**

T-ročaj je izveden kot drsni ročaj z varovalko pred izpadanjem na koncu ročaja.

Z vrtljivo glavo z zglobom (kot vrtenja 50°, delovni kot do 90°). Vgrajena pritisna vzmet zadrži glavo v njenem trenutnem položaju.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Dolžina ključa: 500 mm

Dolžina drsnega ročaja: 230 mm

Tehnični opis

Zev ključa	24 mm
Dolžina ključa	500 mm
Dolžina drsnega ročaja	230 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

