

**Nastavljivi šestilni ključ zakrivljen, Nazivni Ø čepa: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628610 5
GTIN	4020772050931
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

**Tehnični opis**

Nastavljiva razdalja med čepoma a	14 - 90 mm
Nazivni Ø čepa	5 mm
Tip	758
Oznaka proizvajalca	758CC
Dolžina L	205 mm
zakrivljeni	da
ravne	ne
Nastavljanje dolžine	da
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

