

**Nastavljivi šestilni ključ ravna, Nazivni Ø čepa: 2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Tehnični opis

Nazivni Ø čepa	2,5 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	7 - 40 mm
Tip	758
Oznaka proizvajalca	758
Dolžina L	115 mm
zakrivljeni	ne
ravne	da
Nastavljanje dolžine	da
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

