



Šestilni ključ za kotne brusilnike zakrivljen



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628900
GTIN	4020772044664
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, pocinkani, čepa sta navarjena. Razdalja med čepoma je 35 mm, Ø čepa 5 mm. Višina zakrivljenega dela je 50 mm.

Uporaba:

Za prirobnične matice kotnih brusilnikov DIN 44716.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Tip	3116CD
Oznaka proizvajalca	DIN 3116
Ø čepa	5 mm
Razdalja med čepoma	35 mm
Material	Specialno jeklo, pocinkano
Višina kolena	50 mm
Standard	DIN 3116 oblika C
zakrivljeni	da
ravne	ne
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

