

**Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni, Največji Ø/nazivni Ø čepa: 80/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628800 80/5
GTIN	4020772041069
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

Nazivni Ø čepa	5 mm
celotna dolžina	220 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	40 - 80 mm
največji Ø	80 mm
Tip	764C
Oznaka proizvajalca	764
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike