

**Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni, Največji Ø/nazivni Ø čepa: 125/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628800 125/6
GTIN	4020772041083
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

največji Ø	125 mm
Nazivni Ø čepa	6 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	80 - 125 mm
celotna dolžina	295 mm
Tip	764C
Oznaka proizvajalca	764
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike