

**Nastavljivi šestilni ključ ravna, Nazivni Ø čepa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628600 12
GTIN	4020772040918
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

**Tehnični opis**

Nastavljiva razdalja med čepoma a	22 - 125 mm
Nazivni Ø čepa	12 mm
Tip	758
Oznaka proizvajalca	758
Dolžina L	260 mm
zakrivljeni	ne
ravne	da
Nastavljanje dolžine	da
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

