

**Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni, Največji Ø/nazivni Ø čepa: 125/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628800 125/7
GTIN	4020772041090
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S fiksnim čepom.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø čepa	7 mm
celotna dolžina	295 mm
največji Ø	125 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	80 - 125 mm
Tip	764C
Oznaka proizvajalca	764
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike