

**Nastavljivi šestilni ključ zakrivljen, Nazivni Ø čepa: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628610 4
GTIN	4020772050924
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Tehnični opis

Nazivni Ø čepa	4 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	11 - 60 mm
Tip	758
Oznaka proizvajalca	758CC
Dolžina L	153 mm
zakrivljeni	da
ravne	ne
Nastavljanje dolžine	da
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

