



Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 8X9mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	610100 8X9
GTIN	4018754017737
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 610600

Tehnični opis

Zev ključa ₁	8 mm
maksimalna širina zeva b1	20 mm
Maksimalna širina zeva b2	22 mm
maksimalna višina zeva h	4 mm
Zev ključa ₂	9 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	140 mm
Standard	DIN 3110

Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ