



Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	610120 13
GTIN	4018754019809
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

Maksimalna širina zeva b2	42 mm
maksimalna širina zeva b1	36 mm
maksimalna višina zeva h	6,7 mm
Zev ključa ₁	5/8 col
Mere zeva ključa	colski
Zev ključa ₂	3/4 col
Dolžina ključa L	220 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ