



## 6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgi, Zev ključa: 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	631400 8
GTIN	4018754000227
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom **AS-drive**.

#### Standard:

**DIN 3124-L**

#### Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Zev ključa	8 mm
Dolžina	50 mm
Ø na izhodni strani	11,6 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	nikelj kromirano

s profilom AS-Drive

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ