



## Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 22



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	610120 22
GTIN	4018754019861
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

Maksimalna širina zeva b2	53 mm
maksimalna višina zeva h	7,8 mm
maksimalna širina zeva b1	49 mm
Mere zeva ključa	colski
Zev ključa <sub>2</sub>	15/16 col
Dolžina ključa L	250 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	7/8 col
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ