



## Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 20X22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	610100 20X22
GTIN	4018754017942
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 610600

### Tehnični opis

maksimalna širina zeva b1	45 mm
maksimalna višina zeva h	8 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	22 mm
Maksimalna širina zeva b2	49 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	20 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	235 mm
Standard	DIN 3110

Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ