



Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 10



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610120 10 |
| GTIN | 4018754019786 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------|
| Maksimalna širina zeva b2 | 40 mm |
| maksimalna višina zeva h | 5,8 mm |
| maksimalna širina zeva b1 | 35 mm |
| Mere zeva ključa | colski |
| Zev ključa ₂ | 11/16 col |
| Dolžina ključa L | 205 mm |
| Zev ključa ₁ | 19/32 col |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | DIN 3110 |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj |

| | |
|---|---------------|
| brez iskrenja | ne |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | ne |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |