

**Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki, Profil Torx®: TX10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631805 TX10
GTIN	4045197559852
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Mera profila A: 2,7 mm

Ø na strani pogona: 11 mm

Dolžina: 25 mm

Tehnični opis

Dolžina	25 mm
Profil Torx®	TX10/152
Mera profila A	2,7 mm
Ø na strani pogona	11 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

