

**HOLEX****Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 34X36mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610900 34X36
GTIN	4045197384362
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Tehnični opis**

maksimalna širina zeva b1	75 mm
maksimalna višina zeva h	10 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	34 mm
Maksimalna širina zeva b2	80 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	36 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	325 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ