

**Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 13X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610950 13X17
GTIN	4045197159267
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	13 mm
Maksimalna širina zeva b2	39 mm
maksimalna širina zeva b1	33 mm
Zev ključa ₂	17 mm
maksimalna višina zeva h	6 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	201 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ