

**Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 10X11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610900 10X11
GTIN	4045197348623
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h	5 mm
Maksimalna širina zeva b2	27 mm
Zev ključa ₁	10 mm
maksimalna širina zeva b1	24 mm
Zev ključa ₂	11 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	151 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ