

**HOLEX****Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 24X26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610900 24X26
GTIN	4045197384287
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Tehnični opis**

maksimalna višina zeva h	9 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	24 mm
maksimalna širina zeva b1	54 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	26 mm
Maksimalna širina zeva b2	58 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	265 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ