

HOLEX**Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 41X46mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610900 41X46 |
| GTIN | 4045197384386 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------|
| maksimalna širina zeva b1 | 88 mm |
| Zev ključa ₁ | 41 mm |
| Maksimalna širina zeva b2 | 95 mm |
| maksimalna višina zeva h | 12 mm |
| Zev ključa ₂ | 46 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Dolžina ključa L | 400 mm |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | DIN 3110 |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj |

| | |
|---|---------------|
| Površina | fosfatirani |
| Značilnost blagovnega imena | fosfatirani |
| brez iskrenja | ne |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | ne |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |