



Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 18X21 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	610700 18X21
GTIN	4045197159007
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Dolžina ključa L: 235 mm

maksimalna širina zeva b1: 40 mm

Maksimalna širina zeva b2: 47 mm

maksimalna višina zeva h: 8 mm

Tehnični opis

maksimalna širina zeva b1	40 mm
Zev ključa ₁	18 mm
Maksimalna širina zeva b2	47 mm
maksimalna višina zeva h	8 mm
Zev ključa ₂	21 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	235 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110

Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne