

**Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 18X19mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610950 18X19  |
| GTIN                  | 4045197159311 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| maksimalna višina zeva h              | 7 mm       |
| Zev ključa <sub>2</sub>               | 19 mm      |
| Zev ključa <sub>1</sub>               | 18 mm      |
| Maksimalna širina zeva b <sub>2</sub> | 43 mm      |
| maksimalna širina zeva b <sub>1</sub> | 40 mm      |
| Mere zeva ključa                      | metrični   |
| Dolžina ključa L                      | 220 mm     |
| Standard                              | ISO 3318   |
| Standard                              | DIN 3110   |
| Položaj zeva 1                        | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2                        | 15 stopinj |

|   |               |
|---|---------------|
| Površina                                | kromiran      |
| Značilnost blagovnega imena             | kromirani     |
| brez iskrenja                           | ne            |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | ne            |
| Vrsta izdelka                           | Vijačni ključ |