

HOLEX**Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 6X7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610900 6X7
GTIN	4045197384065
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

Maksimalna širina zeva b2	18 mm
maksimalna višina zeva h	4 mm
Zev ključa ₁	6 mm
Zev ključa ₂	7 mm
maksimalna širina zeva b1	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	122 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ