

**Valj za glajenje, konveksni, Ø kolesa: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	291440 25
GTIN	4030741009693
Razred artikla	29H

Opis**Izvedba:**

Struženo in polirano ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

Prednosti:

- **Boljša kakovost površine.**
- **Utrjanje površin.**
- **Krajši procesni čas.**

Uporaba:

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

Primerno za:

Orodje za rebričenje: Art. 290004

Tehnični opis

Ø izvrtine kolesa	6 mm
Ø kolesa	25 mm
Širina valja	8 mm

Rezalni material	HSS
Vrednost hrapavosti	4 µm
Oblika	konveksni
Tip	RRE
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje