

**Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 8X9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610900 8X9
GTIN	4045197384089
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	9 mm
Zev ključa ₁	8 mm
Maksimalna širina zeva b ₂	22 mm
maksimalna višina zeva h	4 mm
maksimalna širina zeva b ₁	20 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	136 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ