

Pisarniški regal/začetni regal, Globina 300 mm, Višina/širina police: 2000/1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Prednje stranice iz T-profilov in police brez lukenj.

Ojačitve s križnimi prečkami. Omejevalne letve preprečujejo izpadanje rednikov in dokumentacije. Krovna polica nima omejevalne letve.

Maksimalna nosilnost: 85 kg na polico.

Globina regala 300 mm: sprejme do 96 rednikov na polje pri višini 2300 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Prelomna dolžina: maks. 600 mm

Napotek:

- Regale z razmerjem med višino in globino več kot 5:1 je treba zavarovati proti prevračanju.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.

Tehnični opis

Širina	1000 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1060 mm
Globina	300 mm
Višina	2000 mm
Število polic	6
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 300 mm
Vrsta izdelka	Regali za rednike

Pribor

Pritrdilna ploščica	990852
---------------------	--------