



Polokrogle klešče, ravne VDE izolirane, z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 706030 200 |
| GTIN | 4003773081449 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Dolžina čeljusti | 70 mm |
| celotna dolžina | 200 mm |
| Material | Krom-vanadijevo električno jeklo |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| VponkaSTEEL D TRI | 098195 |
| Sredstvo za privezovanjeSpiralna varovalna vrv Tip T2T | 098245 T2T |
| VponkaDOUBLE TRI | 098194 |
| VponkaOVALSTEEL SC Tip | 098196 |
| Sredstvo za privezovanjeBungee Nosilna kapaciteta 15,9 kg | 098240 15,9 |