



## Samonivelirni rotacijski laser GRL, Tip: 400H



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468495 400H
GTIN	3165140604406
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Samonivelirni rotacijski laser z zaščito pred krajo za zunanje področje. Precizno, hitro in enostavno niveliranje laserskih črt. Sistem proti lezenju **preprečuje napake niveliranja** pri vibracijah in tresljajih.

#### Funkcija:

IP56: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Laserski sprejemnik, merilna palica, gradbeno stojalo, navodila za uporabo, transportni kovček. 2x baterija LR20 1,5 v in 1x 9 V blok baterija.

### Tehnični opis

Navoj stojala	5/8 UNC col
Oznaka proizvajalca	GRL 400H
Vrsta IP-zaščite	IP 56
Širina	170 mm

Masa	2 kg
Doseg	20 m
Število vrtljajev	600 min <sup>-1</sup>
Doseg s sprejemnikom	400 m
Čas niveliranja	15 s
Razred laserja	2
Območje niveliranja	±5 stopinj
Dolžina	183 mm
Višina	188 mm
Točnost	±0,08 mm/m
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR20; 081551 6LR61
Število vključenih baterij	3
Barva laserja	rdeča
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Rotacijski laser

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR20	081551 LR20
---	-------------

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 6LR61	081551 6LR61
--	--------------