



LED-strojna svetilka ploščata, Tip: 560 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081436 560
GTIN	4260131236051
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustne LED strojne svetilke z **aluminijastim ohišjem** in satiniranim akrilnim steklom za **homogeno osvetlitev pod kotom 160 stopinj**.

- **Majhen odsev, brez bleščanja in migetanja.**
- **Priključek na 24 V mrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja.**
- **Vodotesno po IP67.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 gumiranima magnetoma in mrežnim napajalnikom.

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Svetilnost: 25 W

Svetlobni tok: 2400 lm

Razred energijske učinkovitosti : A

Celotna širina: 50 mm

Celotna višina: 15 mm

Tehnični opis

Svetilnost	25 W
Svetlobni tok	2400 lm
Razred energijske učinkovitosti	A
Sijalke	LED modul

Celotna višina	15 mm
Celotna širina	50 mm
Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 67