

**Montažne klešče, dolga izvedba, zakrivljene 45°, Celotna dolžina: 280mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 713780 280 |
| GTIN | 4003773079422 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Rezkani utori z gladko površino omogočajo zanesljivo prijemanje, držanje in vodenje manjših bakrenih cevi, vijakov in kablov ter drugih okroglih delov. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Zaradi ozke, zelo dolge izvedbe primerne za prijemanje, justiranje in montažo na težko dostopnih mestih.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|------------------|---|
| Dolžina čeljusti | 70 mm |
| celotna dolžina | 280 mm |
| Masa | 235 g |
| Oblika čeljusti | ovalne-koničaste |
| Standard | DIN ISO 5743 |
| Izvedba čeljusti | zakrivljene 45°, znotraj nazobljene |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Material | Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Površina | črno atramentirane, glava polirana |
| Vrsta izdelka | Prijemalne klešče |