



Škarje za kable z ragljo za kable z jeklenim jedrom (ACSR-kabli), Celotna dolžina: 340mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731270 340
GTIN	4003773081241
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Rezila s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezalnim robom. Dvostopenjski pogon z zobatim vencem za lažje rezanje in manjši napor zaradi zelo visoke prestave.

Uporaba:

Za enoročno in dvoročno rezanje kablov z jeklenim jedrom (ACSR-kabli). Izredno primeren za delo na tesnih mestih.

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

Dodatni pribor:

Nadomestni nož art. 731272.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja do \varnothing	32 mm
celotna dolžina	340 mm
Zmogljivost rezanja	240 mm ²
Material	Noži: specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju
Ročaj	Aluminijasta ovalna cev, visoka trdnost
Funkcija raglje	da

Vrsta izdelka

Škarje

PriborVrtljivi nož za škarje za kable ACSR vklj. z vijakom in matico
Tip 340

731272 340