

HOLEX**Notranji kotni stružni noži desni podoben DIN 4974 (ISO 9), M20, 4-kotno držalo: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296430 20
GTIN	4045197884855
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

4-kotno držalo	20 mm
za izvrtine od Ø	34 mm
Celotna dolžina	250 mm
Rezalni material	M20
Vrsta izdelka	Stružni nož