

**HOLEX****Notranji kotni stružni noži levi podoben DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, 4-kotno držalo: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296455 16
GTIN	4045197884893
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

**Uporaba:**

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

**Pazi:**

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	16 mm
za izvrtine od Ø	27 mm
Celotna dolžina	210 mm
Rezalni material	P20/K25
Vrsta izdelka	Stružni nož