

Garant**6-kotni nastavek, 1/4-colski Surface Drive, Zev ključa: 4,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 631225 4,5 |
| GTIN | 4045197496959 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Zev ključa Surface Drive dopušča bolj trdno nasedanje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Surface-Drive je primeren tudi za pritegovanje in odtegovanje vmesnih mer npr. v colah (A/F, BSF, BSW) in obrabljenih vijakov ali matic. Nasadni ključji z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Dolžina | 24,8 mm |
| Zev ključa | 4,5 mm |
| Ø na izhodni strani | 7,4 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col |
| Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive |
| Standard | DIN 3124 |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |

| | |
|---------------------|---------------|
| Površina | kromirani |
| s profilom AS-Drive | ne |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |